RIDERSERIES
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Querverbinder zum Brücken von Anschlüssen in der RIDERSERIES RCI.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1132070000
Typ	SRC-I QV S
Ausführung	RIDERSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 8, Dauerstrom: 12 A
GTIN (EAN)	4032248912087
VPE	10 Stück

RIDERSERIES
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	11 mm	Nettogewicht	6,7 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+85 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+85 °C

Ausgang

Dauerstrom	12 A

Kontaktdaten

Anzahl Kontakte	8

Isolationskoordination

Schutzart	IP 20

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-11-40	eClass 7.0	27-37-16-03

Zulassungen

Zulassungen

ME25