

W-Reihe, Zubehör AP WMF2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr. | 1142990000 |
| Typ | AP WMF2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248925889 |
| VPE | 50 Stück |

Datenblatt

W-Reihe, Zubehör AP WMF2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|----------|--------------|---------|
| Länge | 87,25 mm | Breite | 1,5 mm |
| Höhe | 44,25 mm | Nettogewicht | 5,219 g |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur | | Lagertemperatur | |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |

weitere technische Daten

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ausführung | Abschlussplatte | Einbauhinweis | Direktmontage |
|------------|-----------------|---------------|---------------|

Systemkennwerte

| | |
|----------------|------------------|
| Produktfamilie | W-Reihe, Zubehör |
|----------------|------------------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | beige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000886 | eClass 6.0 | 27-14-11-33 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-33 | | |