



MMX-4

Best.-Nr.: 24.1070

PRODUKTINFOS

Miniatur-Mikrofon-Mischer

- 4 Mono-Mikrofonkanäle
- Ausgangspegelregler, Aussteuerungs-LED
- Lieferung ohne Batterie

TECHNISCHE DATEN

MMX-4

Anzahl Kanäle	4
Anzahl Eingänge	4
Mic-Eingang	5 mV, 4 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	-
CD-Eingang	-

MMX-4

Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	100 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	-
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	<0,5%
Störabstand	55 dB
Übersprechen	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	-
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	-
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	9-V-Blockbatterie oder optionales Netzgerät PSS-600E
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Alternative Betriebsspannung	-

MMX-4

Alternative Stromversorgung	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	148 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	55 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	389 g

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.