

Produktdetailseite



DIB-100

Bestellnummer: 24.1140

DI-Boxen

zur optimalen Signalübertragung von Musikinstrumenten zum Mischer oder Verstärker. Durch Anpassungsprobleme hervorgerufene Störungen wie z.B. Brummschleifen werden durch Verwendung einer Transformatorkopplung weitestgehend vermieden. Eingang und Ausgang sind dabei galvanisch getrennt. **Zur Anpassung von Line-Pegeln bitte Geräte der LTR-Serie verwenden! DI-Box**

- 3-fach-Abschwächschalter (0/-20/-40 dB)
- Groundlift-Schalter
- Instrumenten-Durchschleifausgang
- Breitbandiger Symmetrierübertrager
- Stabiles Metallgehäuse

Technische Daten

Allgemein

Frequenzbereich	15-30000 Hz, \pm 0 dB
Eingänge	50 k Ω
Ausgänge	600 Ω , XLR 50 k Ω , Klinke
Übertragungsverhältnis	10:1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	74x45x130 mm
Gewicht	650 g
Eingänge	6,3-mm-Klinke, asym.
Ausgänge	6,3-mm-Klinke, asym., par. out XLR, sym.

