



NTP3RC

3 poliger 3.5 mm Audio Klinenstecker, Lötanschlüsse, Spannzangen
Zugentlastung, Nickel Gehäuse, vernickelte Kontakte

Der einzige rechtwinklige 3.5 mm Klinenstecker im Metallgehäuse mit
Spannzangen Kabelzugentlastung. Der Stecker ist für Kabel mit 2.0 bis 4.5 mm
Durchmesser geeignet.



Features & Benefits

- Metallgehäuse - robust und zuverlässig
- Spannzangen Kabelzugentlastung und Gummikabelschutz - exzellenter Kabelschutz
- Schmales Design - Platz sparend

Technische Informationen [ausblenden](#)

Produkt	
Titel	NTP3RC
Verbindungstyp	Plug
Geschlecht	male
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	depends on mating connector mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 2 GΩ (initial)
Nennspannung	<50 V
Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	2 - 4.5 mm
Leiterquerschnitt	0,22 mm ²
Leiterquerschnitt	24 AWG
Anschlussart	Solder contacts
Material	
Spannhülse	Brass (CuZn39Pb3) + PU, Ni
Kontaktbeschichtung	2 μm Ni (Su)
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 15 % GR)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Nickel

Zugentlastung

Polyacetal (POM)

Umwelt

Lötbarkeit

Complies with IEC 68-2-20

Temperaturbereich

-20 °C to +65 °C

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

NEUTRIK®