

Sanyo MG 09 DATENBLATT

Nadelschliff:	konisch 15 µm
Headshellbefestigung:	1/2 Zoll
Frequenzgang:	20-20000 Hz
Übersprechdämpfung:	20 dB
Ausgangsspannung:	5 mV
Auflagekraftbereich:	2,5 - 3,5 g
Empfohlene Auflagekraft:	3 g
Gewicht:	4,5 g
optimaler Abschlußwiderstand	47 kOhm