



ROADINGER Kunststoff-Rack KR-19, DD, schwarz

Professionelles Hartschalen-Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

- Stabile und leichte Konstruktion für Steuer- und Effektgeräte (max. Gewicht 10 kg)
- Kratz- und stoßfestes, schwarzes ABS-Gehäuse
- 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version)
- Eingebaute Rackschienen (beidseitig, gelöchert)
- 2 Aluminiumtragegriffe
- Stapelbar

Best.-Nr. 30106020	2HE
Best.-Nr. 30106024	4HE
Best.-Nr. 30106028	6HE
Best.-Nr. 30106032	8HE
Best.-Nr. 30106036	10HE

Technische Daten:

Gerät:	30106020	30106024	30106028	30106032	30106036	30106040
Maximalbelastung:	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Wandstärke:	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Außenmaße (BxTxH):	ca. 145 x 545 x 570 mm	ca. 235 x 545 x 570 mm	ca. 340 x 535 x 570 mm	ca. 425 x 535 x 570 mm	ca. 550 x 570 x 520 mm	ca. 590 x 535 x 570 mm
Innenmaße:						
Einbaubreite:	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")
Einbauhöhe:	ca. 90 mm (2 HE)	ca. 190 mm (4 HE)	ca. 300 mm (6 HE)	ca. 370 mm (8 HE)	ca. 450 mm (10 HE)	ca. 370 mm (12 HE)
Gesamt Einbautiefe:	ca. 540 mm	ca. 540 mm	ca. 540 mm	ca. 540 mm	ca. 540 mm	ca. 540 mm
Effektive Einbautiefe:	ca. 420 mm	ca. 420 mm	ca. 420 mm	ca. 420 mm	ca. 420 mm	ca. 420 mm
Gewicht:	ca. 4 kg	ca. 5 kg	ca. 6 kg	ca. 7 kg	ca. 8 kg	ca. 8 kg