

**Klemmbügel
KLBUE 4-13.5 CPF16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutiger Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1167850000
Typ	KLBUE 4-13.5 CPF16
Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, Stahl, 20.3 mm
GTIN (EAN)	4032248959655
VPE	10 Stück

**Klemmbügel
KLBUE 4-13.5 CPF16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	20,3 mm	Breite	20,1 mm
Höhe	31,45 mm	Nettogewicht	28,4 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Klemmbügel für Kabeldurchmesser

Kabeldurchmesser, min.	4 mm	Kabeldurchmesser, max.	13,5 mm
------------------------	------	------------------------	---------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	C-Schiene mit 16mm Öffnung	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
---------------	-------------------------------	-------------------------------	------

Systemkennwerte

Produktfamilie	Klemmbügel
----------------	------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	eClass 6.0	27-40-91-90
eClass 7.0	27-40-91-90		

Zulassungen

Zulassungen