

Produktdetailseite



EDL-156

Best.-Nr.: 16.1910

Wetterfester ELA-Deckenlautsprecher, temperaturfest bis zu 100 °C.
Für den Sauna- und Schwimmbadbereich.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-System mit Kalottenhoctöner
- Ausgezeichneter Klang
- Weißes Kunststoffgehäuse
- Wetterfeste Lautsprechermembran
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)
- Für Deckenstärken 2-25 mm

Preis in € **99,90***

Technische Daten

Frequenzbereich	60-20000 Hz
Belastbarkeit, 100 V	15/10/5/2,5/1,25 W _{RMS}
Belastbarkeit, 8 Ω	-
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	88 dB
Max. Nennschalldruck	100 dB
Lautsprechertyp	180er
Einbauöffnung	Ø 190 mm
Einbautiefe	75 mm
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +100 °C
Abmessungen	Ø 226 mm x 100 mm
Gewicht	1,1 kg
Sonstiges	-



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.