



# PA-1120

Best.-Nr.: 0170780

## PRODUKTINFOS

### 5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 120 W
- 5 Zonen, einzeln steuerbar
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Kommandomikrofon PA-1120RC (optional)
- Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT oder PA-4300PTT
- Automatische Alarm-Durchsage mit Einschub PA-1120DMT (optional erhältlich)
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

## TECHNISCHE DATEN

### PA-1120

Ausgangsleistung, gesamt	170 W
Nennleistung	120 W
Kanäle	5

**PA-1120**

Zonen	5
Eingänge	2,5 mV/5 k $\Omega$ , 0,3 V/5 k $\Omega$ (Mic/Line), 0,3 V/15 k $\Omega$ (Line), 0,775 V/10 k $\Omega$ (Vorverstärker)
Frequenzbereich	55-16000 Hz
Klangregelung Tiefen	$\pm 10$ dB/100 Hz
Klangregler Höhen	$\pm 10$ dB/10 kHz
Störabstand	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Phantomspannung	17 V
Netzspannung	$\sim 230$ V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	340 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 15 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	133 mm
Tiefe	352 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	13 kg
Anschlüsse	3 x 6,3mm/XLR-Combo (Mic/Line-Eingänge), 2 x Cinch L/R (Line-Eingänge), 2 x RJ45 (PTT-Mikrofon), Schraubkontakte (Telefonanlage), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker), 1 x 6,3-mm-Klinke (ext. Verstärker), 1 x Cinch L/R (Record), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,21 x 0,54 m
Bruttogewicht	16,5 kg
Nettogewicht	14,52 kg