



## PA-302

Best.-Nr.: 17.1270

UVP \*

### PRODUKTINFOS

**ELA-Mono-Mischverstärker,**

14 W

- 1 Mikrofon- und 1 Line-Eingang, regelbar
- 2 Lautsprecherausgänge, schaltbar
- Integrierter Lautsprecher
- Betrieb auch als Wechselsprechanlage
- Lieferung mit PTT-Handmikrofon
- Sirene und Nebelhorn, Nebelhornautomatik
- Metallgehäuse
- Montagebügel beiliegend
- 12/24-V-Batteriebetrieb, automatische Umschaltung

## TECHNISCHE DATEN

Kanäle	-
Zonen	-
Nennleistung	14 W
Sinusleistung an 2 $\Omega$	-
Sinusleistung an 4 $\Omega$	-
Sinusleistung an 8 $\Omega$	-
Sinusleistung an 100 V	-
Sinusleistung bei 4- $\Omega$ - Brückenbetrieb	-
Sinusleistung bei 8- $\Omega$ - Brückenbetrieb	-
Gesamtmusikleistung ( $P_{MAX}$ )	20 W
Eingänge	3 mV (Mic), 50 mV (Line)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	65 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,5 %
Stromversorgung	DC 12-15 V/2 A, DC 24 V/1 A
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Alternative Betriebsspannung	-
Alternative Stromversorgung	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	175 x 60 x 170 mm
Breite	176 mm

---

Höhe	60 mm
Tiefe	170 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	1,5 kg
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinke (Mic-Eingang), 1 x Cinch (Line-Eingang), 2 x 2-Pol-Steck-Schraubklemme (Lautsprecher), 1 x 3-Pol-Steck-Schraubklemme mit Drahtbrücke (ext. Lautsprecher)

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Endverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.