

# Produktdetailseite



## PAB-120WP/SW

Bestellnummer: 25.3750

**Auf vielfachen Wunsch im Sortiment: wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation. Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z.B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können. Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W<sub>RMS</sub>**

- Hochleistungs-2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V-Übertragungstechnik
- 30-cm-PA-Tieftöner (12") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsystem (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Speaker-In und Parallel-Out
- Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- Je 4xM10-Gewindeinsätze oben und unten zur Aufhängung
- Stativhülse



Preis in € 799,00

### Production Partner 04/2012

„Mit der PAB-120WP/SW hat IMG Stage Line eine nach IP45 wetterfeste 12/2 Box im Angebot, die trotz ihres günstigen Preises einiges zu bieten hat. Messtechnisch gibt die Box ebenso wie im Höreindruck ein gutes Bild ab. Insgesamt gibt es für die PAB-120WP/SW und die PAB-120WP/SW eine volle Kaufempfehlung, vor allem dann, wenn man eine solide 12/2-Box haben möchte, die auch unter verschärften Randbedingungen noch klaglos weiter ihre Arbeit verrichtet.“ Testautor Anselm Goertz

## Technische Daten

<b>Frequenzbereich</b>	42-20000 Hz
	-
<b>Belastbarkeit, 100 V</b>	120/60/30 W <sub>RMS</sub>
<b>Belastbarkeit, 8 ?</b>	-
<b>Belastbarkeit, 4 ?</b>	-
<b>Mittl. Schalldruck (1 W/m)</b>	98 dB
<b>Max. Nennschalldruck</b>	119 dB
<b>Lautsprechertyp</b>	300er
<b>Einbauöffnung</b>	-
<b>Einbautiefe</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-10 °C bis +40 °C
<b>Abmessungen</b>	370x655x410 mm
<b>Gewicht</b>	21 kg



---

---

**Sonstiges**

2 x Speaker par. in/outBassreflex

---

