

# Produktdetailseite



## EDL-82/WS

Bestellnummer: 16.1490

### ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Abdeckung in Weiß
- Ähnliches Design wie gängige Halogeneinbauleuchten
- Geeignet für Sprache und Hintergrundmusik, sehr stetiger Frequenzgang
- Schnellmontageeinrichtung
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Für Deckenstärken 2-14 mm

### UL94V0

100V

Preis in € **34,90\***

## Technische Daten

<b>Frequenzbereich</b>	200-20000 Hz
<b>Belastbarkeit, 100 V</b>	6/3/1,5 W <sub>RMS</sub>
<b>Belastbarkeit, 8 ?</b>	-
<b>Mittl. Schalldruck (1 W/m)</b>	86 dB
<b>Max. Nennschalldruck</b>	94 dB
<b>Lautsprechertyp</b>	75er
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 92 mm
<b>Einbautiefe</b>	96 mm
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	Ø 100 mm
<b>Gewicht</b>	635 g
<b>Sonstiges</b>	-



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.