

**Zubehör
VGM25-SS68 11-20 BG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Schwere Steckverbinder werden heute überall eingesetzt, wo eine sichere, einfache, und zeitsparende Montage von Maschinen und Anlagen gefragt ist.

Die Steckverbindergehäuse aus Aluminiumdruckguss bieten einen exzellenten Schutz gegen Schmutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung.

Und spezielle modulare Steckverbinder ermöglichen die Kombination von Signalen, Stromversorgung, Pneumatik und Datenverbindungen in einem einzigen Steckverbinder.

Weidmüller bietet mit den RockStar® schweren Steckverbindern ein zukunftsorientiertes Sortiment mit vielen patentierten Innovationen.

Das Produktsortiment setzt in seiner Breite und Tiefe Maßstäbe: RockStar® definiert den Standard neu. Was Sie bei vielen Anbietern nur als Sonderausstattung bekommen,

ist bei Weidmüller serienmäßig. Das Ergebnis: Die Auswahl des richtigen Steckverbinders wird Ihnen erleichtert. Sie sparen Zeit und Kosten. Ihre Arbeitsprozesse werden optimiert. So stärken Sie Ihre Position am Markt und sichern sich Wettbewerbsvorteile.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1193570000
Typ	VGM25-SS68 11-20 BG
Ausführung	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubungen
GTIN (EAN)	4032248976546
VPE	50 Stück

Zubehör
VGM25-SS68 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	36,5 mm	Nettogewicht	70 g
-------	---------	--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+130 °C
--------------------	------------------

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment, max.	10 Nm	Art der Dichtung	Gummiring
Baugröße	HQ	Gewindelänge	7,5 mm
Kabeldurchmesser, max.	20 mm	Kabeldurchmesser, min.	11 mm
Material Dichtung	TPE	O-Ring	Silikon
Schlüsselweite	30 mm	Schutzart	IP 68
Verschraubung	M25	Werkstoff	Edelstahl

Klassifikationen

eClass 6.0	27-18-92-34	eClass 7.0	27-18-92-34
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen

