

**Verschraubungen
VP M63 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschlusstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1210950000
Typ	VP M63 EXE MS
Ausführung	Verschraubungen, Verschlussstopfen, Messing, vernickelt, M 63 x 1,5, IP 66
GTIN (EAN)	4032248991976
VPE	5 Stück

**Verschraubungen
VP M63 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	36 mm	Nettogewicht	257 g
-------	-------	--------------	-------

Allgemeine Angaben

Drehmoment Hutmutter, max.	20,1 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	13,4 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	67 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	33,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 63 x 1,5	Gewindelänge	19 mm
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	70 mm
Schutzart mit GWDR	IP 68	Werkstoff	Messing, vernickelt

Zulassungen

Zulassung Verschraubung	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
-------------------------	-----------------------------------

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-12	eClass 7.0	27-14-91-12
------------	-------------	------------	-------------