

**Zubehör
HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Transportschutzkappen sind für die Baugrößen 3, 4, 6 und 8 erhältlich und können mit den IP65 – Standardgehäusen verwendet werden. Die einfach zu befestigenden Transportschutzkappen entsprechen der Schutzart IP20 und sind auf allen Gehäuseunterteilen, Anbau und Sockelgehäuse verwendbar. Durch die integrierte Öse kann eine Fangschnur, die nicht zum Lieferumfang gehört, befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC 24B DC
Best.-Nr.	1215930000
Ausführung	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Schutzkappe
GTIN (EAN)	4050118000207
VPE	10 Stück

**Zubehör
HDC 24B DC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	123 mm	Länge (inch)	4,843 inch
Breite	46 mm	Breite (inch)	1,811 inch
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0,709 inch
Nettogewicht	13,2 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	80 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

Allgemeine Daten

Baugröße	8	Farbe	weiß, transparent
Schutzart	IP20	Werkstoff	Polypropylen

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-08

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering-Daten	EPLAN

Zubehör HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

