

**Klemmbügel  
KLBUE 10-20 FM4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1252510000</a> |
| Typ        | KLBUE 10-20 FM4            |
| Ausführung | Klemmbügel, 50.5 mm        |
| GTIN (EAN) | 4032248112555              |
| VPE        | 10 Stück                   |

**Klemmbügel  
KLBUE 10-20 FM4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |         |              |       |
|-------|---------|--------------|-------|
| Länge | 50,5 mm | Breite       | 25 mm |
| Höhe  | 40 mm   | Nettogewicht | 0 g   |

**Temperaturen**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
|--------------------|-----------------|

**Klemmbügel für Kabeldurchmesser**

|                        |       |                        |       |
|------------------------|-------|------------------------|-------|
| Kabeldurchmesser, min. | 10 mm | Kabeldurchmesser, max. | 20 mm |
|------------------------|-------|------------------------|-------|

**Systemkennwerte**

|                |            |             |       |
|----------------|------------|-------------|-------|
| Produktfamilie | Klemmbügel | Tragschiene | TS 35 |
|----------------|------------|-------------|-------|

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | eClass 6.0 | 27-14-11-90 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-90 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen