

**Klemmbügel
KLBUE 3-8 FM4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1252530000
Typ	KLBUE 3-8 FM4
Ausführung	Klemmbügel, 50 mm
GTIN (EAN)	4032248112531
VPE	10 Stück

**Klemmbügel
KLBUE 3-8 FM4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	50 mm	Breite	14,5 mm
Höhe	26 mm	Nettogewicht	17,5 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Klemmbügel für Kabeldurchmesser

Kabeldurchmesser, min.	3 mm	Kabeldurchmesser, max.	8 mm
------------------------	------	------------------------	------

Systemkennwerte

Produktfamilie	Klemmbügel	Tragschiene	TS 35
----------------	------------	-------------	-------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	eClass 6.0	27-14-11-90
eClass 7.0	27-14-11-90		

Zulassungen

Zulassungen