
Weidmüller

Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com





Rechtecksteckverbinder für den Einsatz mit Crimpkontakten. Sie können sowohl als freie Kupplung, als auch mit den Leiterplattenvarianten, verwendet werden. Die Crimpkontakte bewährleisten eine hohe Packungsdichte. Zum Einsatz kommen hier CS 1.6 bzw. CB 1.6 - Kontakte. Die Steckverbinder sind kodierbar und mit dem Gegenstück verriegelbar. Lieferung erfolgt im Karton.

- 0.13 - 3.31 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 630 V (IEC) / 600 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1417100000
Typ	RSV1,6 S18 GR
Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl: 18, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm², Box
GTIN (EAN)	4008190103361
VPE	25 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung	Box

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 03:48:56 MEZ

Weidmüller

Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	16,83 g

Systemkennwerte

Produktfamilie	Serie RSV	Leiter-Anschlusstechnik	Crimpanschluss
Raster in mm (P)	5 mm	Raster in Zoll (P)	0,197 inch
Polzahl	18	Anzahl Reihen	1
Abisolierlänge	4 mm	L1 in mm	25 mm
L1 in Zoll	0,984 inch	Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 20 gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106	fingersicher gesteckt		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	Wemid (PA)	Farbe	kieselgrau
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7032	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
CTI	≥ 600	Kontaktmaterial	Cu-Leg
Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,13 mm²	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	3,31 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K	0,2 mm²	feindrähtig, max. H05(07) V-K	2,5 mm²

Bemessungsdaten nach DIN IEC

Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)	17 A	Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)	13 A
Bemessungsstrom, Polzahl (Tu=40°C), min.	15 A	Bemessungsstrom, Polzahl (Tu=40°C), max.	11,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	630 V	Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	250 V	Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	4 kV	Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit	3 x 1s mit 120 A		

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA)		Nennspannung (Use group C)	600 V
Nennstrom (Use group C)	13 A	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12		

Weidmüller

Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR)

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 4.1	27-26-07-01	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.0	27-26-07-03	eClass 7.0	27-44-01-01

Hinweise

Hinweise

- Weitere Farben auf Anfrage
- Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
- Reihenabstand siehe Lochbilder
- Bemessungsquerschnitt abhängig vom eingesetzten Crimpkontakt
- Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
- Max. Außendurchmesser des Leiters inkl. Isolierung: 3,5 mm

Zulassungen

Zulassungen

ME25 RoHS

Downloads


CAD Library (P-CAD Format - ASCII)	RSV1.6.LIA
CAD Library (P-CAD Format - Standard)	RSV1.6.LIB

3D Modell


Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



RSV1.6 CB.. - RSV1.6 CS..



Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Adapter für Tragschienen



Aufrasten, fertig!
Von der Leiterplatte in den Schaltschrank: Rast- oder Montagefüße sind das Bindeglied zwischen Steckverbinder und Tragschiene.
Passend für die gängigen Standardgrößen: TS 15 oder TS 35. Als Kombifuß oder Variante.
Die schnelle Alternative zur Schraubbefestigung ist unschlagbar montage- und servicefreundlich.
Der Montagefuß für die Tragschiene ermöglicht die durchgängige Verwendung steckbarer Anschlusstechnik von der der Baugruppe über das Gehäuse bis in den Schaltschrank und vermeidet Patchwork-Lösungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen
1582940000	RSV1,6 RF12/35x7.5 SW	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Rastfuß, schwarz, Polzahl: 12	4008190068486	10 Stück	
1690140000	RSV1,6 RF12/35x15 SW	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Rastfuß, schwarz, Polzahl: 12	4008190863005	10 Stück	

Zugentlastungen



Für häufige Lastwechsel: Die "Anhängerkupplung" für den Steckverbinder.
Die Zugentlastung kann mehr als Leiter bei Zug entlasten: Einfach an den Stecker anrasten und
- Leiter bündeln
- Kabel führen
- als Steck- und Ziehhilfe verwenden

Keine Beschädigungen an den Anschlusstellen, übersichtliche, saubere Verkabelung und einfache Handhabung.
Die Anwendervorteile: Höhere Anlagenverfügbarkeit durch dauerhaft belastbare Verbindungen im rauhen industriellen Umfeld und komfortablere Bedienung.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen
1563300000	RSV1,6 ZE 12 SW	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, schwarz, Polzahl: 12	4008190095871	25 Stück	

Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Stiftkontakt standard



Für den sicheren Kontakt - Crimpkontakte CB/CS.

Die Kombination aus RSV- gehäusen und Weidmüller Crimpkontakten ermöglichen eine individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.
Folgende Produkteigenschaften stehen systembedingt zur Verfügung:

- sichere Zentrierung der Kontakte durch die 3- Segment-Stiftspitze
- hohe Kontaktsicherheit durch 4 definierte Kontaktpunkte
- Rasthaken in der Stahlüberfeder für sicheren Sitz der Kontakte im Gehäuse
- Stiftkontakte in zwei Längen, zur Realisierung von voreilenden Kontakten
- bis zu 100 Steckzyklen (Ausführung Zinn)
- bis zu 500 Steckzyklen (Ausführung Gold)

Mit dem passenden Qualitätswerkzeug aus dem Hause Weidmüller ist die fachgerechte Verarbeitung sichergestellt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen
1424500000	CS1,6R22-20 AU,75 I2,5	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²	4008190158811	5.000 Stück	
1426500000	CS1,6R18-16 AU,75 I2,5	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²	4008190159146	5.000 Stück	
1429600000	CS1,6E14-12 SN I3,5	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²	4008190030728	250 Stück	
1427600000	CS1,6E18-16 SN I2,5	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²	4008190090654	250 Stück	
1582260000	CS1,6R18-16 AU,75 I3,5	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet,	4008190184100	3.000 Stück	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

	Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1582290000 CS1,6E14-12 AU,75 I4,2	Leiterplattensteckverbinder, 4008190015244 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1421600000 CS1,6E26-24 SN I1,4	Leiterplattensteckverbinder, 4008190009939 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²
1423500000 CS1,6R22-20 SN I1,8	Leiterplattensteckverbinder, 4008190085063 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1582270000 CS1,6E18-16 SN I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190126049 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1420600000 CS1,6E26-24 AU,75 I1,4	Leiterplattensteckverbinder, 4008190082772 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²
1421500000 CS1,6R26-24 SN I1,4	Leiterplattensteckverbinder, 4008190064310 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²
1425600000 CS1,6E22-20 SN I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190048884 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1427500000 CS1,6R18-16 SN I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190014551 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1423600000 CS1,6E22-20 SN I1,8	Leiterplattensteckverbinder, 4008190061876 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²

Weidmüller

Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

1582300000 CS1,6R14-12 AU,75 I4,2	Leiterplattensteckverbinder, 4008190020668 3.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1582310000 CS1,6E14-12 SN I4,2	Leiterplattensteckverbinder, 4008190032975 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1422500000 CS1,6R22-20 AU,75 I1,8	Leiterplattensteckverbinder, 4008190093648 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1426600000 CS1,6E18-16 AU,75 I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190182861 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1429500000 CS1,6R14-12 SN I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190113919 4.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1582280000 CS1,6R18-16 SN I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190029401 4.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1582250000 CS1,6E18-16 AU,75 I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190135614 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1017080000 CS1,6RB18-16 AU,75 I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4032248727711 4.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1425500000 CS1,6R22-20 SN I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190004781 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1424600000 CS1,6E22-20 AU,75 I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190186562 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²

Weidmüller

Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

1428500000	CS1,6R14-12 AU,75 I3,5	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²	4008190023201	3.000 Stück
1420500000	CS1,6R26-24 AU,75 I1,4	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²	4008190117931	5.000 Stück
1422600000	CS1,6E22-20 AU,75 I1,8	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²	4008190090463	250 Stück
1428600000	CS1,6E14-12 AU,75 I3,5	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²	4008190078867	250 Stück
1582320000	CS1,6R14-12 SN I4,2	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²	4008190008680	3.000 Stück

Kodierelemente



Verbindet nur, was auch zusammengehört: Der richtige Anschluss an der richtigen Stelle.
Kodierelemente und Verdrehsicherungen stellen eine eindeutige Zuordnung von Anschlusselementen im Herstellprozess und bei der Bedienung sicher
Die Kodier- und Verdrehschutzelemente werden vor der Bestückung oder während der Kabelkonfektionierung eingeschoben. Die Altenative bei Weidmüller: Einfach online im Variantenkonfigurator individuell konfigurieren und fertig vorkodiert erhalten.
Eine Fehlbestückung auf der Leiterplatte sowie ein Fehlstecken von Anschlusselementen ist nicht mehr möglich.
Der Vorteil: Keine Fehlersuche bei der Fertigung und keine Fehlbedienung durch den Anwender.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen
1567430000	RSV1,6 KO	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1	4008190169756	50 Stück	

Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Stiftkontakt lang



Für den sicheren Kontakt - Crimpkontakte CB/CS.

Die Kombination aus RSV- gehäusen und Weidmüller Crimpkontakten ermöglichen eine individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.
Folgende Produkteigenschaften stehen systembedingt zur Verfügung:

- sichere Zentrierung der Kontakte durch die 3- Segment-Stiftspitze
- hohe Kontaktsicherheit durch 4 definierte Kontaktpunkte
- Rasthaken in der Stahlüberfeder für sicheren Sitz der Kontakte im Gehäuse
- Stiftkontakte in zwei Längen, zur Realisierung von voreilenden Kontakten
- bis zu 100 Steckzyklen (Ausführung Zinn)
- bis zu 500 Steckzyklen (Ausführung Gold)

Mit dem passenden Qualitätswerkzeug aus dem Hause Weidmüller ist die fachgerechte Verarbeitung sichergestellt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen
1582380000	CSL1,6R14-12 AU,75 I4,2	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²	4008190130213	3.000 Stück	
1565870000	CSL1,6R22-20 SN I1,8	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²	4008190086596	5.000 Stück	
1424700000	CSL1,6E22-20 AU,75 I2,5	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²	4008190143350	250 Stück	
1427700000	CSL1,6E18-16 SN I2,5	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²	4008190057725	250 Stück	
1565880000	CSL1,6R26-24 AU,75 I1,4	Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²	4008190140410	5.000 Stück	

Weidmüller

Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

1423700000 CSL1,6E22-20 SN I1,8	Leiterplattensteckverbinder, 4008190001766 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1582400000 CSL1,6R14-12 SN I4,2	Leiterplattensteckverbinder, 4008190112912 3.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1565840000 CSL1,6R22-20 SN I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190096014 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1420700000 CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4	Leiterplattensteckverbinder, 4008190130176 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²
1565850000 CSL1,6R22-20 AU,75 I1,8	Leiterplattensteckverbinder, 4008190176600 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1582330000 CSL1,6E18-16 AU,75 I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190066079 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1565810000 CSL1,6R18-16 SN I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190056803 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1565900000 CSL1,6R26-24 SN I1,4	Leiterplattensteckverbinder, 4008190139797 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²
1565760000 CSL1,6R14-12 AU,75 I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190134693 3.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1565820000 CSL1,6R22-20 AU,75 I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190130732 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1421700000 CSL1,6E26-24 SN I1,4	Leiterplattensteckverbinder, 4008190109042 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang,

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

	verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²
1565790000 CSL1,6R18-16 AU,75 I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190021870 5.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1582350000 CSL1,6E18-16 SN I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190033620 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1425700000 CSL1,6E22-20 SN I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190175016 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1582360000 CSL1,6R18-16 SN I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190063214 3.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1565780000 CSL1,6R14-12 SN I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190056735 3.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1422700000 CSL1,6E22-20 AU,75 I1,8	Leiterplattensteckverbinder, 4008190168667 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
1428700000 CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190098353 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1582370000 CSL1,6E14-12 AU,75 I4,2	Leiterplattensteckverbinder, 4008190055608 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1426700000 CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190170516 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
1582390000 CSL1,6E14-12 SN I4,2	Leiterplattensteckverbinder, 4008190166762 250 Stück Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1429700000 CSL1,6E14-12 SN I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190065577 250 Stück Crimpkontakt,

Weidmüller

Serie RSV
RSV1,6 S18 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

	Einzelkontakt, Stift - lang, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
1582340000 CSL1,6R18-16 AU,75 I3,5	Leiterplattensteckverbinder, 4008190086756 4.000 Stück Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²