

**Leitermarkierer  
CLI C 2-4 GE/SW 0 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**CLI C**-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1568261502</a>                                       |
| Typ        | CLI C 2-4 GE/SW 0 CD                                             |
| Ausführung | Leitermarkierer, 4 x 7 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190128104                                                    |
| VPE        | 250 Stück                                                        |

**Leitermarkierer  
CLI C 2-4 GE/SW 0 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |        |      |
|--------------|--------|--------|------|
| Länge        | 4 mm   | Breite | 7 mm |
| Höhe         | 8 mm   | Tiefe  | 8 mm |
| Nettogewicht | 0,21 g |        |      |

**Markierungen**

|                                  |                    |                                    |                          |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Art des Aufdrucks                | Standard           | Aufdruck-Farbe                     | schwarz                  |
| Aufdruckverfahren                | Laserdruck         | Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen                   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94    | V-0                | Cadmium                            | Nein                     |
| Einsatztemperaturbereich, max.   | 80 °C              | Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                   |
| Farbe                            | gelb               | Isolationsdurchmesser, max.        | 10 mm                    |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser           | 4 - 10 mm          | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                        |
| Orientierung des Aufdrucks       | waagerecht         | Silikone                           | Nein                     |
| Stiftbeschriftbar (Sti)          | Nein               | Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

### Leitermarkierer CLI C 2-4 GE/SW 0 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung