

## Kabelmarkierer CLI M 2-4 GE/SW 8 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



{Reference (Object) not found: prod32188446753549}

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1568301526</a>                                         |
| Typ        | CLI M 2-4 GE/SW 8 CD                                               |
| Ausführung | Kabelmarkierer, 4 x 11.3 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190090869                                                      |
| VPE        | 500 Stück                                                          |

**Kabelmarkierer  
CLI M 2-4 GE/SW 8 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |        |         |
|--------------|---------|--------|---------|
| Länge        | 4 mm    | Breite | 11,3 mm |
| Höhe         | 3 mm    | Tiefe  | 3 mm    |
| Nettogewicht | 0,148 g |        |         |

**Markierungen**

|                                  |                          |                                    |                    |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Art des Aufdrucks                | Standard                 | Aufdruck-Farbe                     | schwarz            |
| Aufdruckverfahren                | Laserdruck               | Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen             |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94    | V-0                      | Cadmium                            | Nein               |
| Einsatztemperaturbereich, max.   | 80 °C                    | Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C             |
| Farbe                            | gelb                     | Isolationsdurchmesser, max.        | 40 mm              |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup>      | Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 16 mm <sup>2</sup> |
| Leiteraußendurchmesser           | 10 - 317 mm              | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                  |
| Orientierung des Aufdrucks       | waagrecht                | Plotterbeschriftbar                | Nein               |
| Silikone                         | Nein                     | Stiftbeschriftbar (Sti)            | Nein               |
| Werkstoff                        | PVC, weich, ohne Cadmium |                                    |                    |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

### Kabelmarkierer CLI M 2-4 GE/SW 8 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung

## Kabelmarkierer CLI M 2-4 GE/SW 8 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Halter



**CLI M-Markierer** befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen **CLI MH**, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

#### Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ             | Ausführung                                            | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">0189400000</a> | CLI MH 110 HSTR | Kabelmarkierer, 110 x 10 mm, Polyamid, Farbe: schwarz | 4008190144784 | 100 Stück |

### Halter



**CLI M-Markierer** befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen **CLI MH**, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

#### Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ            | Ausführung                                           | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">0524400000</a> | CLI MH 70 HSTR | Kabelmarkierer, 70 x 10 mm, Polyamid, Farbe: schwarz | 4008190075057 | 100 Stück |