# Kabelmarkierer
# CLI M 2-4 GE/SW G CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



{Reference (Object) not found: prod321881015283238}

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. | 1568301649 |
| Typ | CLI M 2-4 GE/SW G CD |
| Ausführung | Kabelmarkierer, 4 x 11.3 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190100728 |
| VPE | 500 Stück |

# Kabelmarkierer
# CLI M 2-4 GE/SW G CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Länge | 4 mm | Breite | 11,3 mm |
| Höhe | 3 mm | Tiefe | 3 mm |
| Nettogewicht | 0,148 g | | |

### Markierungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art des Aufdrucks | Standard | Aufdruck-Farbe | schwarz |
| Aufdruckverfahren | Laserdruck | Aufgedruckte Zeichen | Buchstaben, groß |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 | Cadmium | Nein |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
| Farbe | gelb | Isolationsdurchmesser, max. | 40 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm² |
| Leiteraußendurchmesser | 10 - 317 mm | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
| Orientierung des Aufdrucks | waagerecht | Plotterbeschriftbar | Nein |
| Silikone | Nein | Stiftbeschriftbar (Sti) | Nein |
| Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium | | |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 2.0 | EC001530 | ETIM 3.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 | | |

### Zulassungen

Zulassungen

# Kabelmarkierer
# CLI M 2-4 GE/SW G CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung

# Kabelmarkierer
# CLI M 2-4 GE/SW G CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Halter



**CLI M-Markierer** befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen **CLI MH,** durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

**Vorteile:**

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 0189400000 | CLI MH 110 HSTR | Kabelmarkierer, 110 x 10 mm, Polyamid, Farbe: schwarz | 4008190144784 | 100 Stück |

### Halter



**CLI M-Markierer** befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen **CLI MH,** durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

**Vorteile:**

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 0524400000 | CLI MH 70 HSTR | Kabelmarkierer, 70 x 10 mm, Polyamid, Farbe: schwarz | 4008190075057 | 100 Stück |