

Verschraubungen VG 9-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP
68 Schutzart standhalten.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1568980000
Typ	VG 9-K68
Ausführung	Kabelverschraubung, Polyamid 6, RAL 7035, Gewinde (außen): PG 9
GTIN (EAN)	4008190136673
VPE	50 Stück

**Verschraubungen
VG 9-K68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	34 mm	Nettogewicht	6 g
-------	-------	--------------	-----

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	DIN	EN 50262 (für M Gewinde)
Dichteinsatz	CR	Drehmoment Hutmutter, max.	2,5 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	2,5 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	3,75 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	3,75 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbcode	RAL 7035
Gewinde (außen)	PG 9	Gewindelänge	8 mm
Klemmbereich, max.	8 mm	Klemmbereich, min.	4 mm
Schlüsselweite 1	19 mm	Verschraubung	PG
Werkstoff	Polyamid 6		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

