

Verschraubungen VG 11-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Verschraubungen, die den hohen Anforderungen der IP 68 Schutzart standhalten.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1569080000
Typ	VG 11-MS68
Ausführung	Kabelverschraubung, Messing, vernickelt, Gewinde (außen): PG 11
GTIN (EAN)	4008190088231
VPE	50 Stück

**Verschraubungen
VG 11-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	31 mm	Nettogewicht	26,76 g
-------	-------	--------------	---------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Dichtung	NBR
Drehmoment Hutmutter, max.	12 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	12 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	10 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	10 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	PG 11	Gewindelänge	6 mm
Klemmbereich, max.	10 mm	Klemmbereich, min.	5 mm
Klemmeinsatz	Polyamid	O-Ring	NBR
Schlüsselweite 1	20 mm	Schlüsselweite 2	20 mm
Schutzart mit GWDR	IP 68 - 5 bar, IP 69K	Verschraubung	PG
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

