



Unisolierte Kupferware

Copper products, without insulation

Kupferrunddraht verzinkt oder versilbert

Copper rounded wires tinned or silver-plated

Ausführung/Type

Verzinkt: Verzinnungskategorie V2 nach DIN 40500.
 Versilbert: 0,8/1,0/1,5: Silberauflage ca. 3 g/kg
 0,5: Silberauflage ca. 4 g/kg

Design/Type

Tinned: Tin class V2 acc. to DIN 40500.
 Silver-plated: 0,8/1,0/1,5: silver plate approx. 3 g/kg
 0,5: silver plate approx. 4 g/kg

Aufmachung

1 kg-Gebinde in PE-Folie
 25 m-Ringe in PE-Folie

Packaging

1 kg of bundles in PE-foil
 25 m-rings in PE-foil

Kupferrunddraht, verzinkt, 1 kg-Gebinde | Copper rounded wires, tinned, 1 kg-bundles

Bestell-Nr. Order-No.	Ø Ø	Abmessung dimension	ca.-m/kg ca.-m/kg	Cu-Gewicht,kg/St. Cu-weight, kg/pc.	Ag-Gewicht,g/St. Ag-weight, g/pc.
	(mm)	(qmm)			
000105000	0,5	0,20	565	1	
000108000	0,8	0,50	220	1	
000110000	1,0	0,79	140	1	
000115000	1,5	1,77	65	1	

Kupferrunddraht, verzinkt, 25 m Ringe | Copper rounded wires, tinned, 25 m rings

ca.-kg/25 m
 ca.-kg/25 m

000105025	0,5	0,20	0,05	0,0443	
000108025	0,8	0,50	0,12	0,1136	
000110025	1,0	0,79	0,18	0,1785	
000115025	1,5	1,77	0,39	0,3846	

Kupferrunddraht, versilbert, 1 kg-Gebinde | Copper rounded wires, silver-plated, 1 kg-bundles

ca.-m/kg
 ca.-m/kg

100105000	0,5	0,20	565	1	4
100108000	0,8	0,50	220	1	3
100110000	1,0	0,79	140	1	3
100115000	1,5	1,77	65	1	3

Kupferrunddraht, versilbert, 25 m Ringe | Copper rounded wires, silver-plated, 25 m rings

ca.-kg/25 m
 ca.-kg/25 m

100105025	0,5	0,20	0,05	0,0443	0,177
100108025	0,8	0,50	0,12	0,1136	0,341
100110025	1,0	0,79	0,18	0,1785	0,536
100115025	1,5	1,77	0,39	0,3846	1,154