

**Serie RSV
PTSC KA 2.2X4.5 WN1412**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Keine Aufgabe ist zu klein für die optimale Lösung.**

Verbinden ist nicht alles - wo Potenziale geprüft,
zusammengefasst oder auch getrennt werden müssen,
steckt die Lösung oft im Detail.

Ein System ist kein System ohne die kleinen, aber
nützlichen Details:

- Prüfstecker - ermöglicht den sicheren Abgriff an Prüfbuchsen
- Querverbinder - schafft eine kontaktsichere Potentialverteilung direkt am Anschluss
- Abteiltrennelemente - teilt eine hochpolige Stiftleiste in mehrere separate Buchsenleisten-Steckplätze auf
- Verriegelungen und Rasthaken - die optionale vibrationsbeständige Verrastung bzw. Sicherung für Buchsen- und Stiftleisten

Fertigungsbegleitend und Anwendungsgerecht - mehr
Zubehör = weniger Aufwand

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1610740000
Typ	PTSC KA 2.2X4.5 WN1412
Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsschraube, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190039523
VPE	100 Stück
Produkt-Kennzahlen	

**Serie RSV
PTSC KA 2.2X4.5 WN1412**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,2 g
--------------	-------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	23-11-01-17	eClass 7.0	23-11-01-17

Hinweise

Hinweise

Zulassungen

Zulassungen