

Hersteller	Bezeichnung	Serie	Ausführung	Hersteller-Artikelnummer
Berker	Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm	Modul 2	polarweiß, glänzend	1109 09
Berker		Modul 2	weiß, glänzend	1109 02
Berker		S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS	weiß, glänzend	1109 90 82
Berker		S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS	polarweiß, glänzend	1109 90 89
Berker		S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS	polarweiß, matt	1109 19 19
Berker		S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS	anthrazit, matt	1109 16 16
Berker		S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS	alu, matt	1109 14 14
Berker		Q.1	polarweiß, samt	1109 60 79
Berker		K.1/K.5	weiß, glänzend	1108 70 02
Berker		K.1/K.5	polarweiß, glänzend	1108 70 09
Berker		K.1/K.5	anthrazit, matt	1108 70 06
Berker		K.1/K.5	alu, matt	1108 70 24
Berker		K.1/K.5	edelstahl, lackiert	1108 70 04
Berker		ARSYS	weiß, glänzend	1108 01 02
Berker		ARSYS	polarweiß, glänzend	1108 01 69
Berker		ARSYS	braun, glänzend	1108 01 01
Berker		ARSYS	hellbronze, lackiert	1108 91 11
Berker		ARSYS	edelstahl, lackiert	1108 91 04
Busch Jäger	Zentralscheibe für Telekommunikationseinsätze nach DIN 49075	carat	anthrazit	1746/10-81
Busch Jäger		carat	savanne/elfenbeinweiß	1746/10-82
Busch Jäger		carat	davos/studioweiß	1746/10-84
Busch Jäger		pur edelstahl	edelstahl	1746/10-866
Busch Jäger		impuls	elfenbein/weiß	1746/10-72
Busch Jäger		impuls	alpinweiß	1746/10-74
Busch Jäger		impuls	champagner metallic	1746/10-79
Busch Jäger		impuls	studioweiß matt	1746/10-774
Busch Jäger		impuls	schwarz matt	1746/10-775
Busch Jäger		impuls	brombeer	1746/10-777
Busch Jäger		impuls	al Silber	1746/10-783
Busch Jäger		solo	savanne/elfenbeinweiß	1746/10-82
Busch Jäger		solo	davos/studioweiß	1746/10-84
Busch Jäger		solo	toscana/purpurrot	1746/10-87
Busch Jäger		solo	meteor/graumetallic	1746/10-803
Busch Jäger		solo	sahara/gelb	1746/10-815
Busch Jäger		Busch-axcent®	davos/studioweiß	1746/10-84
Busch Jäger		alpha	platin	1746/10-20
Busch Jäger		alpha	bronze	1746/10-21

Hersteller	Bezeichnung	Serie	Ausführung	Hersteller-Artikelnummer
Busch Jäger		alpha	elfenbein/weiß	1746/10-22G
Busch Jäger		alpha	studioweiß matt	1746/10-24
Busch Jäger		alpha	alabaster/studioweiß hochglanz	1746/10-24G
Busch Jäger		alpha	palladium	1746/10-260
Busch Jäger		alpha	titan	1746/10-266
Busch Jäger		future® linear	anthrazit	1746/10-81
Busch Jäger		future® linear	savanne/elfenbeinweiß	1746/10-82
Busch Jäger		future® linear	alusilber	1746/10-83
Busch Jäger		future® linear	davos/studioweiß	1746/10-84
Busch Jäger		future® linear	studioweiß matt	1746/10-884
Busch Jäger		future® linear	schwarz matt	1746/10-885
Busch Jäger		Reflex SI	alpinweiß	1746-214-101
Busch Jäger		Busch-Duro 2000® SI	weiß	1746-212-101
Gira	Zwischenplatte mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm)	System 55/ Event System 55/Profil 55 Modulare Funktionssäule	Cremeweiß glänzend	0282 01
Gira		System 55/ Event System 55/Profil 55 Modulare Funktionssäule	Reinweiß glänzend	0282 03
Gira		System 55/ Event System 55/Profil 55 Modulare Funktionssäule	Reinweiß seidenmatt	0282 27
Gira		System 55/ Event System 55/Profil 55 Modulare Funktionssäule	Anthrazit	0282 28
Gira		System 55/ Event System 55/Profil 55 Modulare Funktionssäule	Farbe Alu	0282 26
Gira		E22	Edelstahl (lackiert)	0282 20
Gira		E22	Aluminium (lackiert)	0282 203
Gira		E22	Reinweiß glänzend	0282 03
Gira		Flächenschalter	Cremeweiß glänzend	0282 111
Gira		Flächenschalter	Reinweiß glänzend	0282 112
Gira		S-Color	Reinweiß	0282 40
Gira		S-Color	Grau	0282 42
Gira		S-Color	Rot	0282 43
Gira		S-Color	Blau	0282 46
Gira		S-Color	Schwarz	0282 47
Hager	Zwischenrahmen nach DIN 49075	kallysto.pur/kallysto.stil/kallysto.art	brillantweiß	WYA550
Hager		kallysto.pur/kallysto.stil/kallysto.art	creme	WYA551
Hager		kallysto.pur/kallysto.stil/kallysto.art	silber	WYA556
Hager		kallysto.pur/kallysto.stil/kallysto.art	anthrazit	WYA557

Hersteller	Bezeichnung	Serie	Ausführung	Hersteller-Artikelnummer
Jung	Zwischenrahmen zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 mit Abdeckung 50 x 50 mm	AS 500/A-Programme	weiß	A 590 Z
Jung		AS 500/A-Programme	alpinweiß	A 590 Z WW
Jung		AS 500/A-Programme	aluminium	A 590 Z AL
Jung		AS 500/A-Programme	schwarz	A 590 Z SW
Jung		LS-Programme	weiß	LS 961 Z
Jung		LS-Programme	alpinweiß	LS 961 Z WW
Jung		LS-Programme	lichtgrau	LS 961 Z LG
Jung		LS-Programme	schwarz	LS 961 Z SW
Jung		CD 500/CD plus	weiß	590 Z
Jung		CD 500/CD plus	alpinweiß	CD 590 Z WW
Legrand	Zwischenrahmen für Datendosen Geeignet für Einbaugeräte mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075	Creo™	Mandelweiß	7760 95
Legrand		Creo™	Ultraweiß	7762 95
Legrand		Galea™ Life	Ultraweiß	7710 99
Legrand		Galea™ Life	Dark Bronze	7712 99
Legrand		Galea™ Life	Soft Aluminium	7713 99
Legrand		Galea™ Life	Titanium	7714 99
Legrand		Galea™ Life	Perlmutter	7715 99
Merten	Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075	SYSTEM M/M-ARC/M-STAR/M-PLAN - Thermoplast brillant	weiß glänzend	518544
Merten		SYSTEM M/M-ARC/M-STAR/M-PLAN - Thermoplast brillant	polarweiß glänzend	518519
Merten		SYSTEM M/M-ARC/M-STAR/M-PLAN - Thermoplast brillant	aktivweiß glänzend	518525
Merten		SYSTEM M/M-ARC/M-STAR/M-PLAN - Thermoplast edelmatt	weiß	518144
Merten		SYSTEM M/M-ARC/M-STAR/M-PLAN - Thermoplast edelmatt	polarweiß	518119
Merten		SYSTEM M/M-ARC/M-STAR/M-PLAN - Thermoplast edelmatt	anthrazit	518114
Merten		SYSTEM M/M-ARC/M-STAR/M-PLAN - Thermoplast edelmatt	aluminium	518160
Merten		SYSTEM FLÄCHE - Duroplast hochkratzfest	weiß	516094
Merten		SYSTEM FLÄCHE - Duroplast hochkratzfest	polarweiß	516099
Merten		1-M/ATELIER-M - Thermoplast brillant	weiß glänzend	518544
Merten		1-M/ATELIER-M - Thermoplast brillant	polarweiß glänzend	518519
Merten		1-M/ATELIER-M - Thermoplast brillant	aktivweiß glänzend	518525
Merten		M-SMART - Thermoplast brillant	weiß glänzend	518544
Merten		M-SMART - Thermoplast brillant	polarweiß glänzend	518519
Merten		M-SMART - Thermoplast brillant	aktivweiß glänzend	518525
Merten		M-SMART - Thermoplast edelmatt	weiß	518144

Hersteller	Bezeichnung	Serie	Ausführung	Hersteller-Artikelnummer
Merten		M-SMART - Thermoplast edelmatt	polarweiß	518119
Merten		M-PLAN ECHTGLAS / M-PLAN METALL - Thermoplast brillant	weiß glänzend	518544
Merten		M-PLAN ECHTGLAS / M-PLAN METALL - Thermoplast brillant	polarweiß glänzend	518519
Merten		M-PLAN ECHTGLAS / M-PLAN METALL - Thermoplast brillant	aktivweiß glänzend	518525
Merten		M-PLAN ECHTGLAS / M-PLAN METALL - Thermoplast edelmatt	weiß	518144
Merten		M-PLAN ECHTGLAS / M-PLAN METALL - Thermoplast edelmatt	polarweiß	518119
Merten		M-PLAN ECHTGLAS / M-PLAN METALL - Thermoplast edelmatt	anthrazit	518114
Merten		M-PLAN ECHTGLAS / M-PLAN METALL - Thermoplast edelmatt	aluminium	518160
Merten		ARTEC - Duroplast hochkratzfest	weiß	516094
Merten		ARTEC - Duroplast hochkratzfest	polarweiß	516099
Merten		OCTOCOLOR - Thermoplast brillant	weiß	518144
Merten		OCTOCOLOR - Thermoplast brillant	polarweiß	518119
Peha	Zentralplatte mit eckigem Normdurchbruch, 50 x 50 mm	STANDARD	weiß	D 80.670 ZV w
Peha		STANDARD	arctic	D 80.670 ZV Aw
Peha		STANDARD	reinweiß	D 80.670.02 ZV
Peha		DIALOG	weiß	D 95.670.03 ZV
Peha		DIALOG	reinweiß	D 95.670.02 ZV
Peha		DIALOG	tiefschwarz	D 95.670.19 ZV
Peha		DIALOG	braun	D 95.670.26 ZV
Peha		DIALOG	alu	D 95.670.70 ZV
Peha		AURA	reinweiß	D 20.670.02 ZV
Peha		AURA	anthrazit	D 20.670.21 ZV
Peha		AURA	alu	D 20.670.70 ZV
Peha		NOVA brilliance/NOVA tangenta	reinweiß	D 20.670.022 ZV
Peha		NOVA brilliance/NOVA tangenta	Piano schwarz	D 20.670.192 ZV
Peha		NOVA brilliance/NOVA tangenta	alu	D 20.670.702 ZV
Siemens	Zwischenrahmen zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 51 mm x 51 mm nach DIN 49075	DELTA line/DELTA miro	titanweiß	5TG2 557
Siemens		DELTA line/DELTA miro	elektroweiß	5TG2 587
Siemens		DELTA line/DELTA miro	aluminiummetallic	5TG1 160
Siemens		DELTA line/DELTA miro	carbonmetallic	5TG1 150
Siemens		DELTA profil	titanweiß	5TG1 806
Siemens		DELTA profil	silber	5TG1 766
Siemens		DELTA style	titanweiß	5TG1 326
Siemens		DELTA style	platinmetallic	5TG1 326-1
Siemens		DELTA style	basaltschwarz	5TG1 366

Hersteller	Bezeichnung	Serie	Ausführung	Hersteller-Artikelnummer
Vedder	Zwischenrahmen 50 x 50 mm, zur Montage handelsüblicher (genormter) Kombi-Einsätze, Geräte nach DIN 49075, quadratische Öffnung	Regina Klassik	weiß	7030RW
Vedder		Alessa/Alessa plus	ultraweiß	2030RUW
Vedder		Fiorena	weiß	3030RW
Vedder		Fiorena	ultraweiß	3030RUW
Vedder		Fiorena	silber	3030RSI
Vedder		Fiorena	schiefergrau	3030RSGR
		Regina Klassik	ultraweiß	7030RUW