




ATS-909X w

UKW-Stereo / LW / MW / KW PLL-Synthesizer Weltempfänger

Farben

- Schwarz
- Silber





- 406 Senderspeicher
- ATS (Auto Tuning System) automatischer Sendersuchlauf
- 5 Methoden zur Sendersuche: direkte Frequenzwahl, automatischer Sendersuchlauf,

manuelle Suche, Speicherabruf, Sendersuche mit Drehknopf
- Großes LC-Display mit heller LED-Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Suche nach Sendern mit stärkstem Signal innerhalb von KW-Senderseiten
- 3 Weckzeiten mit Radio oder HWS-Signalton (Humane Wake System - beginnt leise und wird allmählich lauter)
- Voreingestellte Zeiten von 42 internationalen Städten + Sommerzeit-Umstellung und 2 änderbaren Städtenamen
- MW-Breit-/Schmalbandfilter
- Stereo/Mono-Umschalter für UKW
- Einseitenbandmodulation (SSB): USB / LSB 40 Hz / Einzelschrittfrequenzabstimmung

- Rauschsperrschaltung (Squelch) zum Einstellen der Singalstärkeschwelle, um den Empfang schwacher Sendesignale zu unterbinden
- Einstellbarer Einschlaf-Timer
- Dualer Konverter für MW / LW / SW
- EEPROM für Backup der Einstellungen
- 8 Zeichen zum Ändern der Sendernamenanzeige
- Feinabstimmungsregler
- Taste zum direkten Aufruf des Lieblingssenders
- Klangsteuerung (Music [Musik] / Normal / News [Nachrichten])
- Individueller Kopfhörerverstärker
- Signalstärke- und Batterieladezustandsanzeige
- Mit Ladefunktion
- AUX-In
- Tragetasche und Kurzwellenantenne plus Adapter im Lieferumfang
- UKW-Band von 76-108
- Komplette KW-Band-Abdeckung
- LW-Band von 100-519

Tuning	Typ	PLL-Synthesizer
	Senderspeicher	406
	Drehknopf	Ja
	Auto Tuning System	Ja
	10er-Tastatur	Ja
Display	LCD / VFD / Skala	LCD
	Anzeigebereich (mm)	84,5 x 49,5
	Grafische/Alphanumerische Anzeige	Segmentanzeige
	Hintergrundbeleuchtung	Helle weiße LED
Merkmale	Stereo	Kopfhörer
	Ladefunktion	Ja

Tuner	FM	Frequenz (MHz)	87,5 - 108, 76 - 108
		RDS	PS / PTY / RT / CT
	LW	Frequenz (kHz)	153 - 519
	MW	Frequenz (kHz)	520 - 1710
	KW	Frequenz (MHz)	1,711 - 29,999
		Meterbänder	120,90,75,60,49,41,31,25,21,19,16,15,13,11
	MW	SSB	USB / LSB
		Dual Conversion	Ja
		Breit-/Schmalband	Ja
Media		AUX-Eingang	Ja
Uhr		Echtzeit	Ja
		Dualzeit / Weltzeit	Weltzeit
		Radiowecker	Ja
		Signalton	Ja
		Schlummerfunktion	Ja
		Einschlafmodus	Ja
		Funkgesteuert	RDS - CT
Audio	EQ	Klangkontrolle	NEWS / NORM / MUSIC (Schiebeschalter)
Ausgabe	Lautsprecher	Größe (mm/Zoll)	3"
		Impedanz	8 Ohm
	Signalton		Ja
Ausgangsleistung (Typisch)		AC/DC-Eingang (Lautsprecher)	1,5 W
		Akkus/Batterien (Lautsprecher)	700 mW
		Kopfhörer	5 + 5 mW
Stromversorgung		AC zu AC-Eingang	9 V AC / 0,7 A
		Akkus/Batterien (Hauptversorgung)	4 x 1,5 V (UM - 3)
Eingangs-/Ausgangsbuchsen		AC zu AC-Eingang	Ja
		Kopfhörer	Ja
		Line-Ausgang	Ja

	Externe Antenne	KW
	AUX-Eingang	Ja
	Aufnahmebereitschaft	Ja
Zubehör	Netzteil	Ja
	Tragetasche	Ja
	Kopfhörer	Ja
	KW-Antenne	Ja (ANT-60)
Maße	Breite (mm)	207,5
	Höhe (mm)	134,8
	Tiefe (mm)	41,3
	Gewicht (g)	733,5