

Product Info

Plus GX



Technische Daten

- Verwendung - Kleinlautsprecher
- Prinzip - 2-Wege geschlossen
- Nenn-/Musikbelastbarkeit - 40 / 100 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt/1m) - 87 db (1 W, 1 m)
- Übertragungsbereich - 45...26.000 Hz
- Übergangsfrequenz - 2.500 Hz
- Tieftonchassis - 1 x 110 mm, Polypropylen
- Hochtonchassis - 1 x 25 mm, Gewebe
- Impedanz - 4...8 Ohm
- Abmessungen (BxHxT) - 13 x 20 x 13 cm
- Gewicht - 1,7 kg
- Gehäuseausführung 1 - Schwarz
- Gehäuseausführung 2 - Silber
- Gehäuseausführung 3 - Weiss