

**SAK-Reihe, Zubehör
VQB 1.5/50 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Außen liegende Querverbindungsbrücken ermöglichen die Stromverzweigung bei Reihenklemmen, die nicht über einen Querverbindungskanal in der Klemmenmitte verfügen oder bei denen zwei Potenziale parallel geführt werden sollen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1633290000
Typ	VQB 1.5/50 RT
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbindungsbrücke, für Querverbindungsglasche, Polzahl: 50
GTIN (EAN)	4008190257750
VPE	5 Stück

**SAK-Reihe, Zubehör
VQB 1.5/50 RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	306,1 mm	Breite	4,2 mm
Höhe	12,85 mm	Nettogewicht	16,5 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	0 V
--------------------	-----

weitere technische Daten

Ausführung	für Querverbindungsflasche	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör
----------------	--------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Farbe	rot
-----------	--------	-------	-----

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000489	ETIM 3.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.0	27-14-11-40
eClass 7.0	27-14-11-40		

Zulassungen

Zulassungen

