Gerätemarkierer
LM MT300 20X8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungsstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1686380001
Typ	LM MT300 20X8 SI
Ausführung	Gerätemarkierer, Etikett, 20.3 x 8 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: silber
GTIN (EAN)	4008190493929
VPE	10 Stück

Gerätemarkierer
LM MT300 20X8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	20,3 mm	Breite	8 mm
Nettogewicht	11,8 g		

Markierungen

Anzahl je Bogen	264	Aufdruckverfahren	Laserdruck
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-45 °C
Farbe	silber	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Laserdruckerbeschriftbar	Ja	Leiteraußendurchmesser	
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Ja
PrintJet	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyester, PVC frei		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

ME25