

**Leitermarkierer
VT SF 3/21 MC NE GN V0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1689430005
Typ	VT SF 3/21 MC NE GN V0
Ausführung	Leitermarkierer, MultiCard, 21 x 4.6 mm, Polyamid 66.6, Farbe: grün
GTIN (EAN)	4032248551828
VPE	512 Stück

**Leitermarkierer
VT SF 3/21 MC NE GN V0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	21 mm	Breite	4,6 mm
Höhe	4,8 mm	Nettogewicht	0,41 g

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	grün
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	3,6 mm
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²	Leiteraußendurchmesser	3 - 3,7 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	5	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Schriftfeldgröße	21x4,6 mm	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Ja	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66.6

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	eClass 6.0	27-14-91-03
eClass 7.0	27-14-91-03		