Serie RSV
RSV1,6 RF24/35x15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Aufrasten, fertig!
Von der Leiterplatte in den Schaltschrank: Rast- oder Montagefüße sind das Bindeglied zwischen Steckverbinder und Tragschiene.
Passend für die gängigen Standardgrößen: TS 15 oder TS 35. Als Kombifuß oder Variante.
Die schnelle Alternative zur Schraubbefestigung ist unschlagbar montage- und servicefreundlich.
Der Montagefuß für die Tragschiene ermöglicht die durchgängige Verwendung steckbarer Anschlusstechnik von der der Baugruppe über das Gehäuse bis in den Schaltschrank und vermeidet Patchwork-Lösungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1690160000
Typ	RSV1,6 RF24/35x15 SW
Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Rastfuß, schwarz, Polzahl: 24
GTIN (EAN)	4008190863029
VPE	10 Stück
Produkt-Kennzahlen	

Serie RSV
RSV1,6 RF24/35x15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	21,2 g

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-26-92-02	eClass 7.0	27-44-92-03

Hinweise

Hinweise

Zulassungen

Zulassungen



Serie RSV
RSV1,6 RF24/35x15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

