


**Zubehör (allgemein)
SKMU PG16-K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67, 68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1697480000
Typ	SKMU PG16-K GR
Ausführung	Zubehör (allgemein), Gegenmutter, Polyamid 6 (PA6 - GF30), PG 16
GTIN (EAN)	4008190880590
VPE	100 Stück

**Zubehör (allgemein)
SKMU PG16-K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 3,1 g

Breite

Stärke 6 mm

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	34,65 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbcode	RAL 7035	Gewinde (außen)	PG 16
Gewindelänge	6 mm	Schlüsselweite 1	30 mm
Stärke	6 mm	Verschraubung	PG
Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000940	ETIM 3.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	23-11-07-01
eClass 5.1	23-11-07-01	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

