



Befestigung von Kabel und Kabelbündel mit Kabelbinder
im Schaltschrank und Unterverteiler.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 19 x 19 mm, Kunststoff, 80 N
Best.-Nr.	1697950000
Art	CBH 19/19 BK
GTIN (EAN)	4008190883027
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0.748 inch
Breite	19 mm	Breite (inch)	0.748 inch
Länge	2 mm	Länge (inch)	0.0787 inch
Nettogewicht	0.71 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...60 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Installationsmaterial

Max. Kabelbinderbreite	3.6 mm	UV-beständig	Ja
Wieder zu öffnen	Nein	Ausführung	selbstklebend
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Zugfestigkeit	80 N
Zugfestigkeit (Pound-force)	18 lbf	Durchmesser Befestigungsbohrung	4.1 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09
ECLASS 13.0	23-15-25-09	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Zeichnungen

Maßzeichnung

