

**Verschraubungen
VP 48-K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschlussstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1719260000
Typ	VP 48-K54
Ausführung	Verschraubungen, Verschlussstopfen, Polyamid 6 (PA6 - GF30), RAL 7035, PG 48, IP 54
GTIN (EAN)	4008190352516
VPE	5 Stück

**Verschraubungen
VP 48-K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	16 mm	Nettogewicht	24 g
-------	-------	--------------	------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	DIN	DIN 46320 (für PG Gewinde)
Drehmoment Stutzen, max.	2,5 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	2,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbcode	RAL 7035	Gewinde (außen)	PG 48
Gewindelänge	12 mm	Kopfdurchmesser	69 mm
Schutzart mit GWDR	IP 65	Verschraubung	PG
Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000032	ETIM 3.0	EC000032
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-10
eClass 5.1	27-14-91-10	eClass 6.0	27-14-91-10
eClass 7.0	27-14-91-10		

Zulassungen

Zulassungen

