

**GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen)  
GWDR PG13,5-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abgerundet wird das Portfolio der Kabelverschraubungen durch eine Vielzahl weiteren Zubehörs.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | GWDR PG13,5-PO                                                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1719470000</a>                                                    |
| Ausführung | GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen),<br>Dichtungsring, PG 13,5, Polyethylen |
| GTIN (EAN) | 4008190352721                                                                 |
| VPE        | 100 Stück                                                                     |

**GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen)**  
**GWDR PG13,5-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,27 g

**Breite**

Stärke 2 mm

**Allgemeine Angaben**

|                                |         |                                |             |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| Außendurchmesser               | 25 mm   | Dichtring Durchmesser          | 25 mm       |
| Dichtung                       | PE-HD   | Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C       |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C  | Gewinde (außen)                | PG 13,5     |
| Innendurchmesser D2            | 20,4 mm | Stärke                         | 2 mm        |
| Verschraubung                  | PG      | Werkstoff                      | Polyethylen |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000781    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 31-16-18-18 | eClass 5.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-43-03-19 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 |            |             |

**Zulassungen**

ROHS Konform

**Downloads**

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                               |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                                                      |

### **GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen)** **GWDR PG13,5-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

