GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen)
GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abgerundet wird das Portfolio der Kabelverschraubungen durch eine vielzahl weiteren Zubehörs.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	GWDR PG29-PO
Best.-Nr.	1719500000
Ausführung	GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 29, Polyethylen
GTIN (EAN)	4008190352769
VPE	50 Stück

GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen)
GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,86 g

Breite

Stärke	3 mm

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	43,5 mm	Dichtring Durchmesser	43,5 mm
Dichtung	PE-HD	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Gewinde (außen)	PG 29
Innendurchmesser D2	37 mm	Stärke	3 mm
Verschraubung	PG	Werkstoff	Polyethylen

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP

GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen)
GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

