

**GWDR NP (Flachdichtung - Neopren)
GWDR PG9-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abgerundet wird das Portfolio der Kabelverschraubungen
durch eine Vielzahl weiteren Zubehörs.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	GWDR PG9-NP
Best.-Nr.	1719550000
Ausführung	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 9, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352813
VPE	100 Stück

GWDR NP (Flachdichtung - Neopren)
GWDR PG9-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,36 g

Breite

Stärke 1,2 mm

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	21 mm	Dichtring Durchmesser	21 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Gewinde (außen)	PG 9	Innendurchmesser D2	14 mm
Stärke	1,2 mm	Verschraubung	PG
Werkstoff	Neopren		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP

GWDR NP (Flachdichtung - Neopren) GWDR PG9-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

