

**Leitermarkierer
TM 2/18 HF/HB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die **TM-Hülse** ist halogenfrei und weitgehend schadstofffrei. Die Hülse werden mit TM-I 12 oder TM-I 18 bestückt. Sie bieten einen großen Einsatzbereich für Kabel und Leitungen. Dieses System hat sich besonders in der Verkehrstechnik bewährt. Das schlanke Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter.

- Halogenfrei
- Schlanke Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter
- **TMX 18** montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6 mm)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1719810000
Typ	TM 2/18 HF/HB
Ausführung	Leitermarkierer, 18 x 6.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 2.5 - 4 mm
GTIN (EAN)	4008190353162
VPE	1.000 Stück

**Leitermarkierer
TM 2/18 HF/HB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	18 mm	Breite	6,4 mm
Höhe	7,5 mm	Tiefe	9 mm
Nettogewicht	0,23 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	Farbe	transparent
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	4 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm ²
Leiteraußendurchmesser	2,5 - 4 mm	Silikone	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	Polyethylen LD

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-03
eClass 7.0	27-14-91-03		

Zulassungen

Zulassungen

**Leitermarkierer
TM 2/18 HF/HB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zubehör**Sonderdruck**

TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Fünf Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen **SMark-Laser, PrintJet, Plotter, MC-Mobilo** oder dem **STI-Stift** schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1718440000	TM-I 18 MC SDR	Leitermarkierer, MultiCard, 18 x 4 mm, Polyamid 66, Farbe: nach Kundenwunsch	4008190349035	64 Stück