

**SAI-Passiv
SAI-4/6/8-MH BL3.5 SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Kompakter IDC-Anschluss verkürzt Herstell-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten
- Rändelmutter aus Metall - robust, sichere Handhabung bei geringem Kraftaufwand.
- Die Abmessungen der IDC-Verteiler entsprechen denen der Standard-SAI-Verteiler. Sie sind mit ihnen kompatibel.
- 3-polige Ausführung mit je 1 E/A-Signal pro Steckplatz und 4-polige Ausführung mit je 2 E/A-Signale pro Steckplatz,
- individuelle Konfektion der Sensor-/Aktor-Leitungen vor Ort,
- sichere und schnelle Verbindung durch Anschlusselement IDC,
- Schutzart IP 67.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1724750050
Typ	SAI-4/6/8-MH BL3.5 SV
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, Haubenversion
GTIN (EAN)	4032248586219
VPE	50 Stück

**SAI-Passiv
SAI-4/6/8-MH BL3.5 SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	83,2 g
--------------	--------

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	Pocan
Leiteraußendurchmesser	1.2 - 1.6mm	Leiteraußendurchmesser, max.	1,6 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1,2 mm	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	≤ 50	Verschmutzungsgrad	2
Verschraubung	M20		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001604	UNSPSC	43-17-27-10
eClass 5.1	27-25-03-91	eClass 6.0	27-24-26-91
eClass 7.0	27-24-26-91		

Zulassungen

Zulassungen