

**Zubehör (allgemein)
GWDR M20-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abgerundet wird das Portfolio der Kabelverschraubungen durch eine Vielzahl weiteren Zubehörs.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1736240000
Typ	GWDR M20-NP
Ausführung	Dichtring, Neopren, RAL 9005, Gewinde (außen): M 20 x 1,5
GTIN (EAN)	4008190956035
VPE	50 Stück

**Zubehör (allgemein)
GWDR M20-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,36 g
--------------	--------

Breite

Stärke	1,2 mm
--------	--------

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	24 mm	Dichtring Durchmesser	24 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbcode	RAL 9005	Gewinde (außen)	M 20 x 1,5
Innendurchmesser D2	20 mm	Stärke	1,2 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Neopren

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000781	ETIM 3.0	EC000781
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.0	23-07-90-90	eClass 7.0	23-07-90-90

Zulassungen

Zulassungen

Zubehör (allgemein) GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

