

Zubehör (allgemein) GWDR M40-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abgerundet wird das Portfolio der Kabelverschraubungen durch eine Vielzahl weiteren Zubehörs.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1736270000
Typ	GWDR M40-NP
Ausführung	Dichtring, Neopren, RAL 9005, Gewinde (außen): M 40 x 1,5
GTIN (EAN)	4008190956066
VPE	20 Stück

**Zubehör (allgemein)
GWDR M40-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	2 g
--------------	-----

Breite

Stärke	1,5 mm
--------	--------

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	52 mm	Dichtring Durchmesser	52 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbcode	RAL 9005	Gewinde (außen)	M 40 x 1,5
Innendurchmesser D2	40 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Neopren

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000781	ETIM 3.0	EC000781
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.0	27-14-91-09	eClass 7.0	27-14-91-09

Zulassungen

Zulassungen

Zubehör (allgemein) GWDR M40-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

