

SAI-4/6/8-MH BLZF3.5 SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1752080050
Typ	SAI-4/6/8-MH BLZF3.5 SV
Ausführung	Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion
GTIN (EAN)	4032248592364
VPE	50 Stück

SAI-4/6/8-MH BLZF3.5 SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	84,16 g
--------------	---------

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	Pocan
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet
Kontaktoberfläche	verzinkt	Leiteraußendurchmesser	6 - 12mm
Leiteraußendurchmesser, max.	12 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	6 mm
Schutzart	IP 68	Steckzyklen	≤ 50
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	M20

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	43-17-27-10
eClass 5.1	27-25-03-91	eClass 6.0	27-24-26-91
eClass 7.0	27-24-26-91		

Zulassungen

Zulassungen

