

**Klemmbügel
KLBUE 3-8 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1752681001
Typ	KLBUE 3-8 CPF
Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl, 18 mm
GTIN (EAN)	4032248044399
VPE	10 Stück

**Klemmbügel
KLBUE 3-8 CPF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	18 mm	Breite	14 mm
Höhe	26 mm	Nettogewicht	16,3 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Kennzeichnung EN 60079-7	Ex e II	Kennzeichnung Ex-RL 94/9 EG	II 2 G D
--------------------------	---------	-----------------------------	----------

Klemmbügel für Kabeldurchmesser

Kabeldurchmesser, min.	3 mm	Kabeldurchmesser, max.	8 mm
------------------------	------	------------------------	------

weitere technische Daten

Ausführung	für Schirmanschluss	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	Klemmbügel
----------------	------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-11-90	eClass 7.0	27-14-11-50

Zulassungen

Zulassungen

ATEX