

**Klemmbügel  
KLBUE 10-20 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1752701001</a>           |
| Typ        | KLBUE 10-20 CPF                      |
| Ausführung | Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl, 26 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248044436                        |
| VPE        | 10 Stück                             |

## Klemmbügel KLBUE 10-20 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|       |       |              |          |
|-------|-------|--------------|----------|
| Länge | 26 mm | Breite       | 25 mm    |
| Höhe  | 40 mm | Nettogewicht | 36,048 g |

### Temperaturen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
|--------------------|-----------------|

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

|                          |         |                             |          |
|--------------------------|---------|-----------------------------|----------|
| Kennzeichnung EN 60079-7 | Ex e II | Kennzeichnung Ex-RL 94/9 EG | II 2 G D |
|--------------------------|---------|-----------------------------|----------|

### Klemmbügel für Kabeldurchmesser

|                        |       |                        |       |
|------------------------|-------|------------------------|-------|
| Kabeldurchmesser, min. | 10 mm | Kabeldurchmesser, max. | 20 mm |
|------------------------|-------|------------------------|-------|

### weitere technische Daten

|                               |                     |               |                                 |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| Ausführung                    | für Schirmanschluss | Einbauhinweis | Direktmontage,<br>Sammelschiene |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                |               |                                 |

### Systemkennwerte

|                |            |
|----------------|------------|
| Produktfamilie | Klemmbügel |
|----------------|------------|

### Werkstoffdaten

|           |       |       |      |
|-----------|-------|-------|------|
| Werkstoff | Stahl | Farbe | grau |
|-----------|-------|-------|------|

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.0 | 27-14-11-90 | eClass 7.0 | 27-14-11-50 |

### Zulassungen

Zulassungen

**ATEX**