

**Kabelmarkierer
CLI TM 10-33**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI TM ist die passende Hülse für große Leiterquerschnitte. Die transparente Tasche der Hülse schützt die Einsteckschilder vor Umgebungseinflüssen. Mit Kabelbindern wird die transparente **CLI TM** Hülse befestigt. Die Markierung erfolgt mit TM-I 18 für CLI TM 10/33 oder ESG 9/17 für CLI TM20/33. Beide Einsteckschilder sind im bewährten MultiCard-Format konzipiert und lassen sich mit SMark-Laser, PrintJet, Plotter oder MC-Mobilo komfortabel beschriften. Für CLI TM 20/66 eignet sich das Schild CLI F 2/17,5.

- Fester Sitz durch Montage mit Kabelbinder
- Professionelle Beschriftung mit den Weidmüller Beschriftungssystemen für MultiCards

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1763270000
Typ	CLI TM 10-33
Ausführung	Kabelmarkierer, 33 x 6 mm, PVC, Farbe: transparent
GTIN (EAN)	4032248050239
VPE	100 Stück

**Kabelmarkierer
CLI TM 10-33**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	33 mm	Breite	6 mm
Höhe	5 mm	Tiefe	5 mm
Nettogewicht	0,2 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	transparent	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Plotterbeschriftbar	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Kabelmarkierer CLI TM 10-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

CLI F 1-20



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hüllen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden. Erhältlich sind offene und geschlossene Markierer, bedruckte oder neutrale Markierer für die individuelle Beschriftung. Die halogenfreien und schadstoffarmen Weidmüller Leitermarkierer entsprechen den europäischen Normen sowie hausinternen Normen von namhaften Anlagenbauern.

Markierer für Leiter und Kabel -

Lieferbar sind Systeme für:

- Das Aufrasten einsatzfertig beschrifteter Markierer nach individuellem Kennzeichnungsbedarf
- Die Kennzeichnung mit Ziffern aus einem Standard- Zeichensatz
- Die Kombination einzelner vorgedruckter Ziffern zu einem Zeichencode
- Die kundenseitige Beschriftung mit SMark-Laser, PrintJet, Plotter MCP Plus, MC-Mobilo, Laserdrucker (Format DIN A4), Thermotransferdrucker oder STI-Stift

Eine Auswahl an Mustern sind im Weidmüller Musterbeutel
Leitermarkierer, Bestell.-Nr. 1640420000, zu finden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1600740000	CLI F 1-20 WS/GE NE	Kabelmarkierer, 20 x 4 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß	4008190118402	10 Stück