

Leitermarkierer CLI T 2-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI T-Hülse ist eine hochwertige, transparente Hülse zur Markierung von Leitern und Kabeln bis Querschnitten von 75 mm². CLI T-Hülse ist in vier Längenmaßen erhältlich, damit lassen sich auch Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen realisieren. Die transparente Hülse gewährleistet besten Schutz des Einsteckschildes gegen jegliche Außeneinflüsse. Als Einsteckschild kommen **CLI F** oder **TM-I** zum Einsatz.

- Größere Querschnitte pro Hülse
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Leichtes Einsetzen des TM-I Schildes in die Hülsentasche vor oder nach dem Anschluss
- In fünf Längen verfügbar
- Nicht geeignet für Beschriftung mittels P-Ink oder STI-Stift

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1764230000
Typ	CLI T 2-12
Ausführung	Leitermarkierer, 12 x 5 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 4 - 10 mm
GTIN (EAN)	4032248053292
VPE	100 Stück

**Leitermarkierer
CLI T 2-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	12 mm	Breite	5 mm
Höhe	13 mm	Tiefe	13 mm
Nettogewicht	0,42 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	transparent
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	35 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Leiteraußendurchmesser	4 - 10 mm	Silikone	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	CLI T-Leitermarkierer sind hochwertige, transparente Hülse in verschiedenen Längen zur Kennzeichnung von Kabeln mit Querschnitt von 0,2 mm² bis 75 mm². Als Einsteckschild eignet sich die TM-I Serie. • Größerer Querschnitt pro Hülse, • Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung, • Leichtes Einsetzen des TM-I Schildes in die Hülseentasche vor oder nach dem Anschluss, • In fünf Längen verfügbar. • Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink Tinte oder STI-S Stift.
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

