

**Verschraubungen
VG M12 - MS 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschraubungen, die den hohen Anforderungen der IP 68 Schutzart standhalten.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1772200000
Typ	VG M12 - MS 68
Ausführung	Kabelverschraubung, Messing, vernickelt, Gewinde (außen): M 12 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248129850
VPE	50 Stück

**Verschraubungen
VG M12 - MS 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	28 mm	Nettogewicht	12,5 g
-------	-------	--------------	--------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Dichtung	NBR
Drehmoment Hutmutter, max.	1,7 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	1,7 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	2,5 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	2,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 12 x 1,5	Gewindelänge	6 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Klemmbereich, max.	6,5 mm
Klemmbereich, min.	3 mm	Klemmeinsatz	Polyamid
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	14 mm
Schlüsselweite 2	14 mm	Schutzart mit GWDR	IP 68 - 5 bar, IP 69K
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

