

Verschraubungen VG M16 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP
68 Schutzart standhalten.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1772210000
Typ	VG M16 - MS 68
Ausführung	Kabelverschraubung, Messing, vernickelt, Gewinde (außen): M 16 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248129867
VPE	50 Stück

**Verschraubungen
VG M16 - MS 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	33 mm	Nettogewicht	20,6 g
-------	-------	--------------	--------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Dichtung	NBR
Drehmoment Hutmutter, max.	2,5 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	2,5 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	3,8 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	3,8 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 16 x 1,5	Gewindelänge	7 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Klemmbereich, max.	8 mm
Klemmbereich, min.	4 mm	Klemmeinsatz	Polyamid
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	17 mm
Schlüsselweite 2	18 mm	Schutzart mit GWDR	IP 68 - 5 bar, IP 69K
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

